

ランプチェンジャー用キャッチヘッド

各種ランプに対応するキャッチヘッド


ランプチェンジャー用ポールに取り付けて使用

適用ポール: DLC-AP18(1.8m), DLC-AP33M(3.3m), DLC-AP40S(4.0m), DLC-AP60S(6.0m), DLC-AP93M(9.3m)

キャッチヘッド・ポールのセット(※)の交換キャッチヘッドとしても使用可能(※ DLC-180, DLC-180-FJ, DLC-330MS, DLC-930MS, DLC-400SS, DLC-600SS)



【適合ランプ】
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、
LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光灯



- 適合ランプ径: $\phi 45 \sim 75$
- 最大広がり幅: $\phi 110$


質量(g)	品番	標準販売価格
82	DLC-CH	¥ 3,900



【適合ランプ】
ツインタイプ蛍光灯(ツイン2、ツイン3)、
スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍
光灯、セラミックメタルハイドランプ

軟質樹脂製

マルチタイプ




- 適合ランプ径: $\phi 40 \sim 60$
- 最大広がり幅: $\phi 55 \sim 80$

質量(g)	品番	標準販売価格
110	DLC-CH21	¥ 8,400



【適合ランプ】
ダイクロハロゲン電球(E11)、
レフランプ(ミニ)(E17に限る)




※この製品は、別売の「ランプチェンジャー・ポール」DLC-AP33M(3.3m)、DLC-AP18(1.8m)と組み合わせて使用してください。

質量(g)	品番	標準販売価格
27	DLC-CH-SC	¥ 3,700



【適合ランプ】
ダイクロハロゲン電球(E11)、
レンズが平面のLED電球(E11)、
レフランプ(ミニ)(E17に限る)



※この製品は、別売の「ランプチェンジャー・ポール」DLC-AP33M(3.3m)、DLC-AP18(1.8m)と組み合わせて使用してください。




※照明器具の内径が小さい場合、 $\phi 35$ (DLC-CH-SC35)の方を使用します。


質量(g)	品番	標準販売価格
25	DLC-CH-SC35	¥ 3,700



【適合ランプ】
光源分離型LEDダウンライト
(口金: GH-76p, GX-53他)



※「光源分離型LEDダウンライト」とは、各メーカーの名称でLEDユニット、LEDソケットブルダウンライト等と呼ばれる器具です。



キャッチヘッドの先端をランプの中心に、吸盤がランプに吸着するまで押し当てて、ランプを回してははずす

質量(g)	品番	標準販売価格
40	DLC-CH22	¥ 8,800

NEW
発売予定